



福祉用具の洗浄機・消毒・乾燥機

アタム技研株式会社

独自開発のガス燃料技術
高い洗浄能力と強力な乾燥機能をもつ福祉用具メンテナンス機器
だからこそできる「安心」「安全」「清潔」

医療と介護の総合展 大阪 ※メディカル ジャパン 大阪 内

第2回 感染対策 EXPO 大阪

消毒剤、飛沫防止製品、衛生用品などが出展

会期: 2022年2月24日[木]~26日[土]

会場: インテックス大阪

弊社ブース〔4-41〕にお立ち寄りください



+ 介護施設・医療現場にこそ、「アタム技研」のノウハウが活かされます +

福祉用具の管理・メンテナンスの現状

マットレスに付いた臭いが気になる...

毎日の清掃に時間がかかる

用具の清掃を外部に委託するとコストがかかる



グラフ出典: 「高齢者施設等における福祉用具利用と効果的な運用体制に関する調査研究」(社団法人 日本福祉用具供給協会)

+ ATAM CLEAN SYSTEM の特徴

福祉用具(ベッドフレーム・車いす等)をまるごと水洗いできます。
自社メンテナンスで安心、安全、清潔。

導入のしやすさ・メリット

感染対策に効果的



コンパクト設計



時間短縮



圧倒的な洗浄能力



除菌・脱臭

コンパクト設計のため、室内に置いても威圧感がなく、場所を取らないのが魅力です。

手の入りづらい箇所も専用ノズルで洗浄するため、手作業よりも効率的に洗浄できます。

食べこぼし汚れ、尿臭も丸洗いでスッキリきれいに洗浄できます。

オゾンの強力な酸化力でウイルス・臭いを徹底除去!

ATAM CLEAN SYSTEM 福祉用具の洗浄機・乾燥機シリーズについて

独自開発のガス燃焼技術を活かし、高い洗浄能力と強力な乾燥機能をもつ福祉用具メンテナンス機器を開発・製造・販売しています。
福祉用具レンタル業者様を中心に、自社レンタル商品の作業効率や洗浄品質の向上に、洗浄機乾燥機シリーズをご活用いただいております。



ホームページで製品活用事例や取扱い方法をご紹介します。
<http://www.atam.co.jp>

アタム

検索

感染対策に最適。

福祉機器新シリーズ

医療機器製造業登録証 取得

簡易型洗浄乾燥機

リフレッシュャーライト II

●本体寸法/W802×D1365×H1689 ●消費電力/三相200V(5kW)
●質量/130kg ●オプション/乾燥機能無し機種有

[KS-2101D]

特許出願中

乾燥

洗浄

車いす等の福祉用具を丸ごと洗浄
導入しやすい価格を実現

洗浄完了まで10分

*仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。



オゾン乾燥機

中型オゾン乾燥機

●本体寸法/W1720×D1350×H1590 ●消費電力/三相200V(11.2kW)
●質量/350kg ●熱源/10kW(電気ヒーター) ●オゾン発生機/300mg/h(最大)
●温度/任意の温度設定変更可能(100℃まで) ●排気ダクト/φ125

[NRT-2101]

特許出願中

乾燥

オゾン

用途に合わせて使い分けができる乾燥機
電巻温風で高速乾燥



新型コロナウイルス
99%減少率
99%

感染対策に効果的

スタッフの業務を効率化し、負担を軽減！


+ リフレッシャーライトIIの使用方法

圧倒的な
洗浄能力

- フィルターのお手入れ：リフレッシャー下のフィルタを上に持ち上げて外し、ゴミを取り除く。
- ノズルのお手入れ：ノズルをスパナ等で外し、針金等で異物を取り除く。（月1回）




KS-2101D



1 (車いすの場合)
折りたたんだ車いすを、奥へ倒すようにセットします。
(ベッドフレームの場合)
パーツが重ならないように立てた状態でセットします。



2 タッチパネルで運転時間が洗濯できます。あとは「運転開始」ボタンを押すだけ。車いすや福祉用具を丸ごと洗浄から乾燥まで全自動でできます。



3 (洗浄中の中の様子)
専用ノズルが手の入りにくい細部までキレイに洗浄します。開始からわずか10分で洗浄完了します。

+ 中型オゾン乾燥機の特徴

除菌
脱臭

1 竜巻温風で高速乾燥

温風が庫内全体を循環。多種多様な福祉用具の同時乾燥も可能。




オゾンが悪臭を分解！
ウイルスを除去！



3 除菌・脱臭性能

新型コロナウイルス
感染価の推移



NRT-2101

Q.オゾンとは？ 危険ではないの？

オゾンは大気中に自然に存在し、大気を自浄する働き(脱臭・除菌)をしています。適切にオゾン濃度を設定すれば危険性はありません。



2 単独使用も可能

オゾン除菌庫または、乾燥機として用途に合わせて使い分けが可能。

カゴ台車ごと庫内へ入れることで作業時間が大幅に短縮！



導入のしやすさ・メリット

多くの医療機関や介護施設などで活躍しています！

コンパクト
設計

時間短縮



写真：同シリーズ
リフレッシャーPro II

+ リフレッシャーシリーズ納入先

■ 中部地区

●介護老人保健施設(愛知県江南市) ●特別養護老人ホーム(愛知県豊川市) ●介護老人保健施設(愛知県豊明市) ●特別養護老人ホーム(愛知県田原市) ●介護老人保健施設(愛知県名古屋市) ●特別養護老人ホーム(愛知県武豊町) ●介護老人保健施設(愛知県名古屋市) 他

■ 関西地区

●特別養護老人ホーム(大阪府箕面市) ●特別養護老人ホーム(大阪府富田林市) ●特別養護老人ホーム(大阪府豊中市) ●特別老人ホーム(大阪府河南町) ●特別養護老人ホーム(大阪府大阪市) ●介護老人保健施設(京都府京都市) 他

旧型機種への導入事例



洗濯室内へ設置
(特別養護老人ホーム様)

全国で多数の納入実績有

アトム技研株式会社

〒480-0106
愛知県丹羽郡扶桑町小淵字宮東ノ切915番地1
TEL: 0587-92-1161 FAX: 0587-92-1160

お問い合わせはこちら

小間番号 [4-41]

0587-92-1161

受付時間
9時~17時

■ ショールームでは実演も行なっております。近くにお立ち寄りの際は、ぜひお越しください。